

Garant**eco-VDI-Doppelaufnahme axial, Schaft-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319191 40
GTIN	4045197624925
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Igeltext:**Vorteile mit GARANT eco:**

Flacher Spiralspan für hervorragende Spanabfuhr, statt langen und wirren Wendelspan
Kaum Verschleißspuren nach dem Testlauf.

Rautiefenmessung zeigt glatte Oberflächen.

Verwendung:

Durch doppelte Verzahnung für normalen Einsatz oder für Überkopf-Einsatz ausgelegt.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische Beschreibung

h_6	48 mm
b_1	130 mm
Schaftbreite b_3	43 mm

b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
Produktart	VDI-Mehrfachaufnahme