



Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319170 40
GTIN	4045197373830
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Schaftbreite b₃: 25,5 mm

h₅: 32,5 mm

Technische Beschreibung

b ₁	85 mm
Schaftbreite b ₃	25,5 mm

h ₆	48 mm
b ₂	42,5 mm
h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Schaft-Ø d ₁	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h ₂	34 mm
l ₁	85 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme