



Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts, Schaft-Ø d1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319160 50
GTIN	4045197373793
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schaftbreite b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Technische Beschreibung

h ₂	41 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

h_1	32 mm
h_6	60 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Schaftbreite b_3	26 mm
l_1	100 mm
Schaft-Ø d_1	50 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme