



Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-Ø d1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319170 50
GTIN	4045197373847
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Schaftbreite b₃: 30 mm

h₅: 50 mm

Technische Beschreibung

h ₁	32 mm
h ₆	60 mm

h_2	41 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
b_2	50 mm
Schaftbreite b_3	30 mm
Schaft-Ø d_1	50 mm
h_5	50 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme