

Garant
Whistle-Notch Aufnahme, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308510 6
GTIN	4045197486196
Artikelklasse	31C

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit geeigneter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 Form E und DIN 6535 Form HE (= Whistle-Notch).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	75 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm
Außen-Ø D	25 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 60 mm	318896 60
Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 100 mm	318896 100