

**Garant**
**Whistle-Notch Aufnahme, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308510 25
GTIN	4045197486271
Artikelklasse	31C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit geeigneter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 Form E und DIN 6535 Form HE (= Whistle-Notch).

**Sonderzubehör:**

Kühlmitelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Außen-Ø D	65 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 60 mm	318896 60
Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 100 mm	318896 100