

FAHRION®
FAHRION®
Bohrer-Einsatz, Einsteck-Ø d / Innenkegel (mm / MK): 26MK2

Bestelldaten

Bestellnummer	336820 26MK2
GTIN	4045197310484
Artikelklasse	33F

Beschreibung
Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreibblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.
 Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

Passend für:

Schnellwechselfutter Nr. 336800.
 Gesamtlänge L: 90 mm
 Länge ab Futter: 30 mm
 Länge ab Maschinenspindel: 105,5 mm

Technische Beschreibung

Länge ab Futter	30 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Einsteck-Ø d	26 mm
Länge ab Maschinenspindel	105,5 mm
Innenkegelgröße	2
Produktart	Schnellwechselfutter

