



## Lötstation, Herstellerbezeichnung: ICON1



### Bestelldaten

Bestellnummer	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Artikelklasse	04K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Temperaturregelte Lötstationen mit keramischem PTC-Heizelement und innenbeheizten Ersadur-Dauerlötspitzen (exakte Temperaturfühlung). **Multifunktionale, antistatische Hochleistungslötstation** mit großem Display, Speicher für Kalibrierdaten, Standby-Sensor, 3 Energie-Leistungstufen und Shut-Down-Funktion. Stationseinstellungen können mit der Option i-Set Tool einfach mit einem USB-Stick heruntergeladen werden und auf andere Stationen aufgespielt werden.

#### Verwendung:

Für alle Lötanforderungen in Elektronik und Elektrotechnik.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	ICON1
Aufheizleistung	150 W
Gewicht LötKolben ohne Zuleitung	30 g
Regelbereich Lötspitzentemperatur	150 - 450 °C
Aufheizzeit auf 280 °C	ca. 9 s
Heizleistung	80 W
Energieversorgung	Netzbetrieben

elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Lötstation

## Zubehör

Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötdraht- Ø 1,5 mm	082365 1,5
Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötdraht- Ø 1 mm	082365 1
Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355
Lötfett, 20 g	082370
Lötspitze Herstellerbezeichnung PDLF10	082401 PDLF10
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF12	082401 CDLF12
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF32	082401 CDLF32