

 kurtz ersa

## Universal-Lötkolben, Heizleistung: 80W



### Bestelldaten

Bestellnummer	082100 80
GTIN	4003008069471
Artikelklasse	04C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Langlebige Industrie-Lötkolben mit **Ersadur-Dauerlötspitzen** (30-fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Kupferlötspitzen). **Aufheizzeit 3 Min.** (Gr. 300 ca. 5 Min.). Zuleitung 1,5 m Gummikabel (PVC bei Gr. 30). **Mit Ablageständer** (nicht Gr. 30).

### Technische Beschreibung

Gewicht ohne Zuleitung	220 g
Heizleistung	80 W
geeignet für Cu-Querschnitte bis	4 mm <sup>2</sup>
Lötspitzenbreite	4,8 mm
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten	410 °C
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Lötkolben

### Zubehör

Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötdraht-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Lötspitze Herstellerbezeichnung 82JD	082400 82JD
Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355

Bleifreier Lötendraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötendraht-  
Ø 1 mm

---

082365 1