



## Bohrer-Einsatz, Einsteck-Ø d / Innenkegel (mm / MK): 34MK3



### Bestelldaten

Bestellnummer	336820 34MK3
GTIN	4045197310514
Artikelklasse	33F

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.  
Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

#### Passend für:

Schnellwechselfutter Nr. 336800.  
Gesamtlänge L: 108 mm  
Länge ab Futter: 43 mm  
Länge ab Maschinenspindel: 125,5 mm

### Technische Beschreibung

Einsteck-Ø d	34 mm
Länge ab Maschinenspindel	125,5 mm
Länge ab Futter	43 mm
Gesamtlänge L	108 mm
Innenkegelgröße	3
Produktart	Schnellwechselfutter

