

SWISS TOOLS

**PSK-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten CN., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 63/12-180mm****Bestelldaten**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 320390 63/12-180 |
| GTIN          | 2050001715739    |
| Artikelklasse | 36D              |

**Beschreibung****Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Auskraglänge A-Maß                  | 180 mm      |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min | 50 mm       |
| passende Wendeschneidplatte         | CN.. 1204.. |
| Ersatzteil                          | P01         |
| Plattengröße                        | 12          |
| Achsen-Spitzenabstand f             | 27 mm       |
| Schaft-Ø                            | 63 mm       |
| Nutzlänge L <sub>N</sub>            | 158 mm      |
| Aufnahme                            | PSC         |
| Einsatzart                          | rechts      |
| Aufnahme-Norm                       | ISO 26623-1 |
| Innenkühlung                        | ja          |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Einstellwinkel $\kappa$ | 95 Grad           |
| Produktart              | Bohrstangenhalter |

## Zubehör

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kniehebel Nr. 4 Typ P04            | 320612 P04 |
| Zwischenlage Nr. 1 Typ P01         | 320610 P01 |
| Kniehebel Nr. 4 Typ P05            | 320612 P05 |
| Spannschraube Nr. 3 Typ P06        | 320611 P06 |
| Rohrstift Nr. 7 Typ P02            | 320618 P02 |
| Spannschraube Nr. 3 Typ P01        | 320611 P01 |
| Kniehebel Nr. 4 Typ P02            | 320612 P02 |
| Spannschraube Nr. 3 Typ P02        | 320611 P02 |
| Zwischenlage Nr. 1 Typ P02         | 320610 P02 |
| Zwischenlage Nr. 1 Typ P04         | 320610 P04 |
| Rohrstift Nr. 7 Typ P01            | 320618 P01 |
| Spannschraube Nr. 3 Typ P05        | 320611 P05 |
| Kniehebel Nr. 4 Typ P01            | 320612 P01 |
| Spannpratze Nr. 6 Typ D07          | 320614 D07 |
| Kniehebel Nr. 4 Typ P06            | 320612 P06 |
| Düsenring Nr. 5 Typ D07            | 320613 D07 |
| Zwischenlage Nr. 1 Typ P06         | 320610 P06 |
| Rohrstift Nr. 7 Typ P05            | 320618 P05 |
| Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63 | 320001 63  |
| Spannschraube Nr. 3 Typ D07        | 320611 D07 |
| Rohrstift Nr. 7 Typ P04            | 320618 P04 |
| Zwischenlage Nr. 1 Typ P05         | 320610 P05 |
| Rohrstift Nr. 7 Typ P06            | 320618 P06 |