

**Bohrer-Einsatz, Einsteck-Ø d / Innenkegel (mm / MK): 46MK1****Bestelldaten**

Bestellnummer	336820 46MK1
GTIN	4045197310521
Artikelklasse	33F

Beschreibung**Verwendung:**

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.
Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

Passend für:

Schnellwechselfutter Nr. 336800.
Gesamtlänge L: 102 mm
Länge ab Futter: 20 mm
Länge ab Maschinenspindel: 124,3 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	102 mm
Einsteck-Ø d	46 mm
Länge ab Futter	20 mm
Innenkegelgröße	1
Länge ab Maschinenspindel	124,3 mm
Produktart	Schnellwechselfutter

