



## Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 30, Bohrung d<sub>2</sub> (H6): 32 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319200 32
GTIN	4045197191137
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

Außen-Ø d<sub>3</sub>: 52 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 71 mm

l<sub>2</sub>: 63 mm

### Technische Beschreibung

Bohrung d <sub>2</sub> (H6)	32 mm
Außen-Ø d <sub>3</sub>	52 mm
l <sub>2</sub>	63 mm
l <sub>1</sub> -0,2	71 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme