



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 50, Bohrung d₂ (H6): 40 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319255 40
GTIN	4045197373885
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 50

Außen-Ø d₃: 65 mm

l_{1 -0,2}: 90 mm

l₂: 73 mm

Technische Beschreibung

l ₂	73 mm
l _{1 -0,2}	90 mm
Außen-Ø d ₃	65 mm
Bohrung d ₂ (H6)	40 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d ₆	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme