



## Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 30, Bohrung d<sub>2</sub> (H6): 40 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319200 40
GTIN	4045197191144
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

Außen-Ø d<sub>3</sub>: 65 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 90 mm

l<sub>2</sub>: 73 mm

### Technische Beschreibung

l <sub>2</sub>	73 mm
Außen-Ø d <sub>3</sub>	65 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
l <sub>1</sub> -0,2	90 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme