

Garant**Schnellwechsel-Einsatz für Gewindeschneidfutter MLA, für ER-Spannzangen-Größe: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	338120 25
GTIN	4045197336187
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Passend für:**

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter MLA mit Minimal-Längenausgleich Nr. 338100 – 338121.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen, siehe Nr. 309399– 309447.

Technische Beschreibung

Spannbereich $\varnothing D_1$	2 - 16 mm
$\varnothing d$	32 mm
für Spannzangen ER	25 mm
für Schneidbereich	M6 – M20
Auskraglänge L	27 mm
Außen- $\varnothing D$	42 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610	25
maximales Anzugsmoment	70 Nm
Produktart	Schnellwechsel-Einsatz

