



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 20, Bohrung d2 (H7): 16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319300 16
GTIN	4045197191236
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 20

l₆: 50 mm

l₇: 41 mm

Technische Beschreibung

l ₆	50 mm
l ₇	41 mm
Bohrung d ₂ (H7)	16 mm
d ₈	40 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d ₆	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme