



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d₂ (H7): 8 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319400 8
GTIN	4045197191335
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

l₆: 75 mm

l₇: 61 mm

Technische Beschreibung

l ₇	61 mm
d ₈	55 mm
Bohrung d ₂ (H7)	8 mm
l ₆	75 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme