



## Bohrstangenhalter Form E2, VDI 20, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 20 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319300 20
GTIN	4045197191243
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 20

l<sub>6</sub>: 50 mm

l<sub>7</sub>: 41 mm

### Technische Beschreibung

l <sub>7</sub>	41 mm
d <sub>8</sub>	50 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme