


**Bohrer-Einsatz, Einsteck-Ø d / Innenkegel (mm / MK): 46MK3**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	336820 46MK3
GTIN	4045197310545
Artikelklasse	33F

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.  
Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

**Passend für:**

Schnellwechselfutter Nr. 336800.  
Gesamtlänge L: 109 mm  
Länge ab Futter: 27 mm  
Länge ab Maschinenspindel: 131,3 mm

**Technische Beschreibung**

Länge ab Maschinenspindel	131,3 mm
Gesamtlänge L	109 mm
Innenkegelgröße	3
Einsteck-Ø d	46 mm
Länge ab Futter	27 mm
Produktart	Schnellwechselfutter

