



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 40, Bohrung d₂ (H6): 20 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319250 20
GTIN	4045197191168
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

Außen-Ø d₃: 40 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H6)	20 mm
l ₂	54 mm
l _{1 -0,2}	67 mm
Außen-Ø d ₃	40 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme