



## Bohrstangenhalter Form E2, VDI 20, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 25 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319300 25
GTIN	4045197191250
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 20

l<sub>6</sub>: 60 mm

l<sub>7</sub>: 51 mm

### Technische Beschreibung

Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>7</sub>	51 mm
d <sub>8</sub>	50 mm
l <sub>6</sub>	60 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 20

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme