

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 12 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319400 12
GTIN	4045197191359
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

l₆: 75 mm

l₇: 61 mm

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	12 mm
l ₆	75 mm
d ₈	55 mm
l ₇	61 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme