



## Bohrstangenhalter Form E2, VDI 16, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 8 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319290 8
GTIN	4045197374011
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 16

l<sub>6</sub>: 44 mm

l<sub>7</sub>: 34 mm

### Technische Beschreibung

l <sub>7</sub>	34 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
d <sub>8</sub>	32 mm
l <sub>6</sub>	44 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 16
d <sub>6</sub>	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme