



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d₂ (H7): 8 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319350 8
GTIN	4045197191267
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

l₆: 61 mm

l₇: 51 mm

Technische Beschreibung

d ₈	55 mm
l ₆	61 mm
l ₇	51 mm
Bohrung d ₂ (H7)	8 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d ₆	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme