



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 16, Bohrung d₂ (H7): 10 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319290 10
GTIN	4045197374028
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 16

l₆: 44 mm

l₇: 34 mm

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	10 mm
l ₆	44 mm
d ₈	32 mm
l ₇	34 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 16
d ₆	40 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 16

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme