



## Bohrstangenhalter Form E2, VDI 50, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 32 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319405 32
GTIN	4045197374097
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 50

l<sub>6</sub>: 90 mm

l<sub>7</sub>: 76 mm

### Technische Beschreibung

d <sub>8</sub>	98 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme