



## Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 40, Bohrung d<sub>2</sub> (H6): 32 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319250 32
GTIN	4045197191182
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

Außen-Ø d<sub>3</sub>: 52 mm

l<sub>1 -0,2</sub>: 71 mm

l<sub>2</sub>: 63 mm

### Technische Beschreibung

l <sub>2</sub>	63 mm
l <sub>1 -0,2</sub>	71 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H6)	32 mm
Außen-Ø d <sub>3</sub>	52 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme