



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 40, Bohrung d₂ (H6): 40 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319250 40
GTIN	4045197191199
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

Außen-Ø d₃: 65 mm

l₁ -0,2: 90 mm

l₂: 73 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø d ₃	65 mm
l ₁ -0,2	90 mm
l ₂	73 mm
Bohrung d ₂ (H6)	40 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d ₆	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme