



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 50, Bohrung d₂ (H7): 50 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319405 50 |
| GTIN | 4045197374219 |
| Artikelklasse | 32V |

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 50

l₆: 100 mm

l₇: 86 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------|
| d ₈ | 98 mm |
| Bohrung d ₂ (H7) | 50 mm |
| l ₆ | 100 mm |
| l ₇ | 86 mm |
| Form | E |
| VDI-Größe | VDI 50 |
| d ₆ | 98 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 |

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme