

Garant
Schrumpffutter, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 18mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308568 18
GTIN	4045197471857
Artikelklasse	31C

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450. Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Auskraglänge A-Maß	85 mm
Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Unterbauschrank	354290
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22