

Garant
Schrumpffutter, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308568 4
GTIN	4045197486349
Artikelklasse	31C

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450. Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Hinweis:

Keine Längenverstellung möglich.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spann-Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Außen-Ø D	17 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Unterbauschrank	354290
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1