

**Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 50, Bohrung d<sub>2</sub> (H6): 20 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319255 20
GTIN	4045197373854
Artikelklasse	32V

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 50

Außen-Ø d<sub>3</sub>: 40 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

**Technische Beschreibung**

Bohrung d <sub>2</sub> (H6)	20 mm
Außen-Ø d <sub>3</sub>	40 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme