



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 30, Bohrung d₂ (H6): 16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319200 16
GTIN	4045197191106
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

Außen-Ø d₃: 36 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Technische Beschreibung

l ₁ -0,2	67 mm
l ₂	54 mm
Bohrung d ₂ (H6)	16 mm
Außen-Ø d ₃	36 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d ₆	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme