

**Garant**
**Schrumpffutter, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308568 5
GTIN	4045197486356
Artikelklasse	31C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

**Sonderzubehör:**

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450. Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

**Hinweis:**

Keine Längenverstellung möglich.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Außen-Ø D	17 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

## Zubehör

Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Unterbauschrank	354290
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1