



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 50, Bohrung d₂ (H6): 25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319255 25
GTIN	4045197373861
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 50

Außen-Ø d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø d ₃	45 mm
Bohrung d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d ₆	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme