



## Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 40 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319400 40
GTIN	4045197191403
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 40

l<sub>6</sub>: 90 mm

l<sub>7</sub>: 76 mm

### Technische Beschreibung

d <sub>8</sub>	83 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	40 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme