

 kurtz ersa

## Universal-Lötkolben, Heizleistung: 150W



### Bestelldaten

Bestellnummer	082100 150
GTIN	4003008069488
Artikelklasse	04C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Langlebige Industrie-Lötkolben mit **Ersadur-Dauerlötspitzen** (30-fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Kupferlötspitzen). **Aufheizzeit 3 Min.** (Gr. 300 ca. 5 Min.). Zuleitung 1,5 m Gummikabel (PVC bei Gr. 30). **Mit Ablageständer** (nicht Gr. 30). Leistungsstarker Lötkolben für Kupferquerschnitte bis 6 mm<sup>2</sup>.

### Technische Beschreibung

geeignet für Cu-Querschnitte bis	6 mm <sup>2</sup>
Lötspitzentemperatur nach 3 Minuten	450 °C
Gewicht ohne Zuleitung	245 g
Heizleistung	150 W
Lötspitzenbreite	5,3 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Lötkolben

### Zubehör

Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötdraht-Ø 1 mm	082365 1
Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355

Bleifreier Lötdraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötdraht-  
Ø 1,5 mm

082365 1,5

Lötspitze Herstellerbezeichnung 152JD

082400 152JD