



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 50, Bohrung d₂ (H7): 12 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319405 12
GTIN	4045197374059
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 50

l₆: 90 mm

l₇: 76 mm

Technische Beschreibung

l ₇	76 mm
d ₈	98 mm
l ₆	90 mm
Bohrung d ₂ (H7)	12 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 50
d ₆	98 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme