



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 30, Bohrung d₂ (H6): 25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319200 25
GTIN	4045197191120
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

Außen-Ø d₃: 45 mm

l_{1 -0,2}: 75 mm

l₂: 59 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø d ₃	45 mm
Bohrung d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
l _{1 -0,2}	75 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d ₆	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme