



## Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 32 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319350 32
GTIN	4045197191328
Artikelklasse	32V

### Beschreibung

#### Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

#### Norm:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

l<sub>6</sub>: 75 mm

l<sub>7</sub>: 61 mm

### Technische Beschreibung

l <sub>6</sub>	75 mm
Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
l <sub>7</sub>	61 mm
d <sub>8</sub>	68 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme