

**Papierabdeckband-Set, BreitexLänge (mmxm): 25X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Das **tesakrepp® 4329** ist ein **schwach gekrepptes** dünnes und **flexibles Papierabdeckband**, besitzt eine hohe Nassschliffestigkeit und gute **Lack- und Füllerhaltung**. Des Weiteren ist es auch geeignet für allgemeine **Abdeck- und Lackierarbeiten** bei Temperaturbelastungen bis 70 °C.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Stärke	0,13 mm
Breite	25 mm
Herstellerbezeichnung	tesakrepp® 4329
Farbe	gelblich
Länge	50 m

Dehnungsfähigkeit	10 %
Klebmasse	Naturkautschuk
Zugfestigkeit	0,33 N/mm
Lager Luftfeuchtigkeit	50 - 70 %
Trägermaterial	Papier
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	repulpierbar
Besonderheit	beschriftbar
Anzahl Klebebänder	12
temperaturbeständig bis	70 °C
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Liner vorhanden	nein
Klebkraft auf Stahl	0,28 N/mm
Anwendung	Abdekarbeiten
Klebebandart	einseitig
Produktart	Klebeband