

SWISS TOOLS

**PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DC., Schaft-Ø /  
Plattengröße – A-Maß: 50/11-90mm****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 320396 50/11-90 |
| GTIN          | 2050001715746   |
| Artikelklasse | 36D             |

**Beschreibung****Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Achsen-Spitzenabstand f             | 17 mm       |
| Auskräglänge A-Maß                  | 90 mm       |
| Plattengröße                        | 11          |
| Ersatzteil                          | S05         |
| passende Wendeschneidplatte         | DC.. 11T3.. |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min | 32 mm       |
| Schaft-Ø                            | 50 mm       |
| Nutzlänge L <sub>N</sub>            | 70 mm       |
| Aufnahme                            | PSC         |
| Einsatzart                          | links       |
| Aufnahme-Norm                       | ISO 26623-1 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Innenkühlung            | ja                |
| Einstellwinkel $\kappa$ | 107,5 Grad        |
| Produktart              | Bohrstangenhalter |