



## Fließbohr-Sortiment Flach inklusive Gewindeformer, für Gewinde M: M5-M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	082726 M5-M12
GTIN	2050001740175
Artikelklasse	04D

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

#### Vorteil:

- **Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmutter).**
- **Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmutter.**
- **Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.**
- **Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).**

#### Inhalt:

je 1 Fließbohrer und Gewindeformer: Gr. M5; M6; M8; M10; M12

#### Hinweis:

Weitere Ausführungen und Sortimente für Sonderanwendungen (z.B. für dünne Bleche) auf Anfrage lieferbar. **Passende Gewindeformer siehe Nr. 139115 ff.**

### Technische Beschreibung

für Gewinde M	M5-M12
Produktart	Fließbohrer

---

**Zubehör**

Fließbohrer Flach (ohne Kragen) für Gewinde M M6	082735 M6
Fließbohrer Flach (ohne Kragen) für Gewinde M M10	082735 M10
Fließbohrer Flach (ohne Kragen) für Gewinde M M12	082735 M12
Fließbohrer Flach (ohne Kragen) für Gewinde M M8	082735 M8
Fließbohrer Flach (ohne Kragen) für Gewinde M M5	082735 M5