



## Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 11L



### Bestelldaten

Bestellnummer	338450 11L
GTIN	4045197603678
Artikelklasse	32H

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Lange bzw. überlange Version.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.**
- **Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

#### Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

#### Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

für Gewinde-Schaft- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	14 mm
Verlängerung L <sub>3</sub>	330 mm
Verlängerung $\varnothing$ D <sub>3</sub>	14 mm
Verlängerung $\varnothing$ D <sub>4</sub>	22 mm
Verlängerung K <sub>2</sub>	11 mm
Verlängerung L <sub>2</sub>	90 mm

für Einspannlänge $l_1$	40 mm
für Vierkant $K_1$	11 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing$ $d_1$ DIN 374/376	M18
Produktart	Verlängerung