

SWISS TOOLS

PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DC., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 50/11-110mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320396 50/11-110
GTIN	2050001714930
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Ausraglänge A-Maß	110 mm
Ersatzteil	S05
Plattengröße	11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Achsen-Spitzenabstand f	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	40 mm
Schaft-Ø	50 mm
Nutzlänge L _N	90 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Produktart	Bohrstangenhalter

Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06

