

SWISS TOOLS

PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 50/15-110mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610–320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	40 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Auskraglänge A-Maß	110 mm
Plattengröße	15
Ersatzteil	P05
Achsen-Spitzenabstand f	22 mm
Schaft-Ø	50 mm
Nutzlänge L _N	90 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Produktart	Bohrstangenhalter