



Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 160/18



Bestelldaten

Bestellnummer	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Technische Beschreibung

Spannbereich	3 - 16 mm
Bohrfutterkegel	B 18 verkürzt
größter Bohrfutterkegel-Ø	17,431 mm
Bohrkopflänge geöffnet	95,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen	109 mm
Typ	160/18
Außen-Ø	56 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

