

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 130



Bestelldaten

Bestellnummer	341000 130
GTIN	4045197308344
Artikelklasse	33A

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Technische Beschreibung

Bohrfutterkegel	B 16
Bohrkopflänge geöffnet	90,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen	103 mm
größter Bohrfutterkegel-Ø	15,733 mm
Typ	130
Spannbereich	1 - 13 mm
Außen-Ø	50 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

