

Garant**Selbstspannendes Bohrfutter mit diamantbeschichteten Spannbacken, Typ: 130****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 341050 130 |
| GTIN | 4045197191564 |
| Artikelklasse | 31K |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **diamantbeschichteten Spannbacken**, selbstspannend.

Verwendung:

Besonders geeignet **zum Spannen von Vollhartmetallbohrern** (Gruppe 12) sowie **Bohrern mit hartem Schaft**. Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Hinweis:

Einsteckschäfte Nr. 342600 in Präzisionsausführung verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|-----------|
| größter Bohrfutterkegel-Ø | 15,733 mm |
| Bohrkopflänge geschlossen | 103 mm |
| Bohrfutterkegel | B 16 |
| Typ | 130 |
| Spannbereich | 1 - 13 mm |
| Bohrkopflänge geöffnet | 91 mm |

| | |
|------------|-------------------------|
| Außen-Ø | 50 mm |
| Produktart | Bohrfutter schlüssellos |